

FK-MC 0,5/12-ST-2,5 GYBD:1-12Q

Artikelnummer: 1944343

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1944343>

stekerdeel, nominale stroom: 4 A, aantal polen: 12, rastermaat: 2,5 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 850678
sales group	E161
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	2,5 mm
afm. a	27,5 mm
aantal polen	12

Technische gegevens

artikelfamilie	FK-MC 0,5/..-ST
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	4 A
nominale spanning U_N	100 V
nominale aderdoorsnede	0,5 mm ²
striplengte	8 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	125 V

nominale stroom UL/CUL Usegroup B	4 A
-----------------------------------	-----

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	28
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden