Greep uit de online catalogus

ICC-MT 1,5-2,5

Artikelnummer: 3190580



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190580

Moduul-stiftcontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de ICC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 1,5-2,5 mm²

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 093419
sales group	E192
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 827 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Technische gegevens

nominale stroom	12 A
min. soepele aderdoorsnede	1,5 mm²
max. soepele aderdoorsnede	2,5 mm²

Aansluitgegevens

aderdiameter incl. isolatie	2,11 mm ... 3,1 mm
striplengte afzonderlijke aders	4 mm

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden