


VC-K-KV-PG21(9-13)

Artikelnummer: 1853900

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853900>

Halve kabelwartel Pg21, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 9-13

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 017918 145989 |
| sales group | D290 |
| VPE | 5 Pcs. |
| Douanetarief | 39269097 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 45 (CAT-2-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens**Algemene gegevens**

| | |
|------------------------------------|---|
| Opmerking | Op aanvraag zijn voor dikkere kabels uitbreidingswartels van Pg16 naar Pg21 en van Pg21 naar Pg29 verkrijgbaar. |
| schroefmethode | halve kabelwartel |
| materiaal wartelmoer | polyamide |
| materiaal afdichting | TPE |
| sleutelwijdte wartelmoer | 33 mm |
| schroefdraadsoort afdichtingszijde | Pg21 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| kabelbuitendiameter | 9 mm ... 13 mm |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 100 °C |

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|----------------|----------------|---|
| montage | | |
| 1885363 | VC-K-KV-PG21-O | Halve kabelwartel van kunststof met rubber afdichting zonder boring resp. voor individuele boringen |

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden