Greep uit de online catalogus

MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA

Artikelnummer: 1923717

Levering als bandmateriaal - s.v.p. tekening in acht nemen!



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1923717

Buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in het stekerdeel geschoven, voor de moduul-connectorbehuizingen MCC 1...-STZ-3,81 en MCC 1...-STZF-3,81, voor het doorsnedebereik van 0,2 mm² tot 0,34 mm²

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 571450
sales group	E192
VPE	8000 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 827 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Technische gegevens

nominale stroom	4 A
min. soepele aderdoorsnede	0,2 mm²
max. soepele aderdoorsnede	0,35 mm²

Aansluitgegevens

aderdiameter incl. isolatie	1,1 mm ... 1,3 mm

striplengte afzonderlijke aders	4 mm

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden