

CD-HF 30X80


Artikelnummer: 3240346

De afbeelding toont de variant in grijs

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240346>

Bedradingskanaal, lichtgrijs, halogeenvrij, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 30 mm, hoogte: 80 mm, lengte: 2000 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B204
VPE	12 Pcs.
Douanetarief	39259020
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 543 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	2000 mm
hoogte	80 mm
breedte (a)	30 mm
kleur	lichtgrijs RAL 7035
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C
toevoegingen	halogeenvrij

materiaal	PC/ABS
-----------	--------

Toelatingen



toelatingen

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3240370	CD-HF COVER 30	Afdeklaat voor bedradingskanaal, lichtgrijs, halogeenvrij, breedte: 30 mm, lengte: 2000 mm
3240498	RVT-PA 4	Kunststof slijtnagel, voor 4 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Kunststof slijtnagel, voor 6 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5...6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof slijtnagels RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof slijtnagels RVT-PA6

Tekeningen

Maatschets



De bodemopening is conform DIN EN 50085

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden