

PMB

Artikelnummer: 1004364



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004364>

Moduulcoderingshouder, voor codering van modules en printplaten,
voor boorgatdiameters van 3,9 tot 4,1 mm, dikte van de wand resp.
printplaat: 1,5 - 2,0 mm, codering met insteekstroken ESL, EST of ES/
LP-BW-GB, schrijfvlak: 29 x 8 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B138
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 758 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

kleur	wit / transparant
materiaal basiselement	PA / polycarbonaat PC
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden