

## US-EMP (27X8) SR

Artikelnummer: 0828845

De afbeelding toont een variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828845>

Inklikschildjes, kaart, zilver, niet gecodeerd, Codeerbaar met:  
Thermomark C+, Thermomark C, montagetechniek: vergrendelen in  
schildjesadapters, Schrijflak: 27 x 8 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 046356 558464 |
| Opmerking             | Opdrachtsgebonden productie                                                                            |
| sales group           | B135                                                                                                   |
| VPE                   | 10 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 39204910                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 262 (CAT-5-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| lengte (b)                         | 27 mm   |
| hoogte                             | 0,5 mm  |
| breedte (a)                        | 7,93 mm |
| kleur                              | zilver  |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0      |

|                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| wisvastheid                                                            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                                         | -30 °C ... 80 °C                         |
| omgevingstemperatuur (montage)                                         | 15 °C ... 25 °C                          |
| toevoegingen                                                           | siliconenvrij                            |
| materiaal                                                              | PVC                                      |
|                                                                        | PVC                                      |
| aantal afzonderlijke schildjes                                         | 51                                       |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel                               | 3                                        |
| RoHS-conform                                                           | ja                                       |
| halogeenvrij                                                           | nee                                      |
| siliconenvrij                                                          | ja                                       |
| cadmiumvrij                                                            | ja                                       |
| File-nummer                                                            | U9                                       |
| bedrukbaarheid                                                         | thermisch                                |
| apparaat                                                               | 5146464 THERMOMARK CARD                  |
|                                                                        | 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1          |
| druklint                                                               | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC         |
| weersbestendigheid testspecificatie                                    | overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| testduur                                                               | 96 h                                     |
| resultaat wisbestendigheidstest                                        | Test doorstaan                           |
| zoutnevel testspecificatie                                             | DIN EN ISO 9227:2012-09                  |
| testduur                                                               | 96 h                                     |
| resultaat zoutneveltest                                                | Test doorstaan                           |
| wisselend klimaat met condensvorming en SO <sub>2</sub> -testsificatie | DIN 50018:1997-06                        |
| klimaatrede                                                            | KFW 1,0 S                                |
| cycli                                                                  | 2                                        |
| resultaat condensetest                                                 | Test doorstaan                           |
| wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08      |
| resultaat                                                              | Test doorstaan                           |
| brandbestendigheid                                                     | zelfdovend                               |
| Sterkte folie                                                          | 500 µm                                   |

## Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving            | Omschrijving                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |                         |                                                                                                                        |
| 0828984         | CARRIER-EMLP 22 (27X8)  | Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 8 mm |
| 0827445         | CARRIER-EMP 22 (27X8)   | Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 8 mm |
| 5146451         | THERMOMARK CARD-US-MAG1 | Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van US-kaarten                                                |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden