

CD 60X100

Artikelnummer: 3240263



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240263>

Bedradingskanaal, grijs, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 60 mm, hoogte: 100 mm, lengte: 2000 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B204
VPE	8 Pcs.
Douanetarief	39259020
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 545 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	2000 mm
hoogte	100 mm
breedte (a)	60 mm
kleur	grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-5 °C ... 60 °C
toevoegingen	loodvrij

materiaal	PVC
-----------	-----

Toelatingen



toelatingen

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3240287	CD COVER 60	Afdekplaat voor bedradingskanaal, grijs, breedte: 60 mm, lengte: 2000 mm
3240284	CD WR	Universele draadbevestigingsbeugel, geperforeerd, voor bedradingskanalen
3240498	RVT-PA 4	Kunststof splijtnagel, voor 4 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Kunststof splijtnagel, voor 6 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5...6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT-PA6

Tekeningen

Maatschets

De bodemopening is conform DIN EN 50085



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden