

## AI 0,25-8 YE-B

Artikelnummer: 3240251


De afbeelding toont de variant AI 0,75-10 GY



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240251>

Adereindhulzen, in rolverpakking, 0,25 mm<sup>2</sup>, hulslengte: 8 mm, kleur:  
geel (hierbij is de CF 3000-TOOLKIT 0,25 nodig)

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 461412
sales group	B256
VPE	1000 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 479 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

lengte (b)	14 mm
kleur	geel
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
hulslengte	8 mm

binnenafmeting isolatiekraag (d)	2,2 mm
hulsdiameter	0,8 mm
dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
hulswanddikte	0,15 mm

## Toelatingen



toelatingen

cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden