

EK 135

Artikelnummer: 0401023

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0401023>

Voedingsklem, aansluitmethode schroefaansluiting,
belastingstroom: 125 A, doorsnede: 0,75 mm² - 35 mm², breedte: 12
mm, kleur: aluminium



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 001773
sales group	A510
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 509 (CAT-5-2013)

Technische gegevens

Algemeen

kleur	aluminium
-------	-----------

Afmetingen


lengte	40 mm
breedte	12 mm

Technische gegevens

belastingstroom maximaal	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm ²)
nominale stroom I _N	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm ²)

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede massief	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	2
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	35 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	10 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	10 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	10 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	10 mm ²
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	14 mm
schroefdraad	M6
min. aandraaimoment	3,2 Nm
max. aandraaimoment	3,7 Nm

Toelatingen

toelatingen

GOST

Ex-toelatingen:

ATEX

aangevraagde toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
montage		
0404428	AB/SS	Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs
0404431	AB2/SS	Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, hoogte: 48 mm
0404460	ABN 2/SS	Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, hoogte in gesloten toestand: 39 mm
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Nulverzamelrail, 3 mm x 10 mm, lengte: 1000 mm
3032431	UAB 1	Ondersteuningsbok, breedte: 2 mm, kleur: blauw

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden