


AI 0,75- 8 GY-B

Artikelnummer: 3201372

De afbeelding toont de variant AI 1,5-8 in de kleur rood

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201372>

Adereindhuls, 0,75 mm², bandmateriaal, huls lengte: 8 mm, met kunststofkraag, galvanisch vertind, kleur: grijs, kleurcodering volgens DIN 46228-4, CSA-gecertificeerd

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 094874
sales group	B256
VPE	1000 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 479 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	14 mm
kleur	grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

materiaal	E-CU
hulslengte	8 mm
binnenafmeting isolatiekraag (d)	2,8 mm
hulsdiameter	1,3 mm
dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
hulswanddikte	0,15 mm

Toelatingen



toelatingen


cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden