

CK4,0-ED-4,00ST AG


Artikelnummer: 1663255



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663255>

Gedraaid crimpcontact, Ø 4 mm, enkelvoudig stiftcontact,
aderdoorsnede 4 mm², verzilverd

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 123062
sales group	D090
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 463 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Opmerking	voor HC-M-3-modulen
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische gegevens

aansluitdoorsnede	4 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	12
striplengte van de afzonderlijke aders	9,6 mm
steekcycli	≥ 500

Algemene gegevens

uitvoering	enkelvoudig stiftcontact
serie	HC-M-03
aansluittechniek	crimpaansluiting

Materiaalgegevens

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verzilverd

Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1662735	CK4,0-EWZ	Demontagegereedschap, voor CK-4,0-... contacten
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Perstang, voor CK 4,0...-contacten, voor aderdoorsneden 1,5-2,5 mm ²
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Perstang, voor CK 4,0...-contacten, voor aderdoorsneden 3,0-6,0 mm ²

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden