


JBC 2,5/5

Artikelnummer: 3240165

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240165>

5-polige lasklem met veerdrukaansluiting, voor aansluiting zonder gereedschap dankzij de Push-in-aansluittechniek, voor massieve en samengeslagen aders met een doorsnede van 0,5 t/m 2,5 mm², isolatiehuis transparant

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 457958
sales group	B271
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 517 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	5
kleur	transparant
isolatiemateriaal	PC/PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2

Afmetingen

breedte	26 mm
lengte	15,6 mm
hoogte	8,9 mm

Technische gegevens

nominale stroom I_N	24 A
nominale spanning U_N	450 V
aantal polen	5

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
min. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	16
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	14
aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm

Toelatingen

toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden