

C-FC 2,5/M8

Artikelnummer: 3240147



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240147>

Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd, 1,1 - 2,5 mm², M8

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 453646
sales group	B282
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 458 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	22,1 mm
breedte (a)	13,5 mm
kleur	zilverkleurig
striplengte	8 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	110 °C
toevoegingen	halogeenvrij
materiaal	koper
lengte isolatiehuls (c)	4,8 mm

binnenafmeting isolatiekraag (d)	2,5 mm
binnendiameter (f)	8,4 mm
materiaaldikte (g)	0,8 mm

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden