

US-EMP (27X15) SR

Artikelnummer: 0828849

De afbeelding toont een variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828849>

Inklikschildjes, kaart, zilver, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Thermomark C+, Thermomark C, montagetechniek: vergrendelen in
schildjesadapters, Schrijfvlak: 27 x 15 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 558525
sales group	B135
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39204910
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 262 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	26,9 mm
hoogte	0,5 mm
breedte (a)	14,9 mm
kleur	zilver
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	15 °C ... 25 °C
toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC
	PVC
aantal afzonderlijke schildjes	27
aantal afzonderlijke schildjes per regel	3
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	nee
siliconenvrij	ja
cadmiumvrij	ja
File-nummer	U9
bedrukbaarheid	thermisch
apparaat	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
druklint	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN ISO 9227:2012-09
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO ₂ -testsificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condensetest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
resultaat	Test doorstaan
brandbestendigheid	zelfdovend
Sterkte folie	500 µm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0828986	CARRIER-EMLP 22 (27X15)	Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 15 mm
0829520	CARRIER-EMP (1000X15) COVER	Afdekking, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 1000 x 15 mm
0829366	CARRIER-EMP (1000X15) GY	Profiel, om te schroeven of te nieten, lengte: 1000 mm, voor de opname van UC- en US-materiaal, hoogte: 15 mm
0829530	CARRIER-EMP (1000X15) TR	Schildjesadapters, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 1000 x 15 mm
0827451	CARRIER-EMP (27X15)	Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 27 x 15 mm
0827447	CARRIER-EMP 22 (27X15)	Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 15 mm
0829559	CARRIER/L-EMP (1000X15) GY	Profiel, zelfklevend, lengte: 1000 mm, voor de opname van UC- en US-materiaal, hoogte: 15 mm
0829560	CARRIER/L-EMP (1000X15) TR	Schildjesadapters, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 1000 x 15 mm
5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van US-kaarten

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden