

HC-M-PN3-3,00-BU

Artikelnummer: 1663527



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663527>

Pneumatiekbuscontact, voor HC-M-PN3-moduul, slangdiameter: 3 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 123338
sales group	D044
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 477 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Elektrische gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Mechanische gegevens

bedrijfsdruk - vacuüm	6,00 bar
binnendiameter drukslangaansluiting	3 mm
steekcycli	≥ 500

Algemene gegevens

kleur	zwart
-------	-------

Materiaalgegevens

materiaal contact	delrin acetaal
-------------------	----------------

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden