

VS-09-IBS-ST

Artikelnummer: 1689271

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689271>

Complete D-SUB-connector, voor INTERBUS, grootte 1,
stift, schroefaansluiting, afgeschermd, aansluitrichting recht,
beschermklasse IP67



Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 892746
sales group	D503
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 184 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	9
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 200
aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,14 mm² ... 0,5 mm²
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 20

kabelbuitendiameter	5 mm ... 9 mm
kabeluitgang	schuin
kleur	grijs
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
materiaal contactblok	PBTP
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal kabelafdichting	CR/NBR
beschermklasse	IP67

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	63 V
test-stootspanning	0,5 kV
nominale stroom	1 A

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beschermkap		
1887086	VS-09-SD	D-SUB-beschermkap, grootte 1, beschermklasse IP54, voor aanbouwramen en wartelbehuizingen VS-09-...

Tekeningen

schematekening



D-SUB 9 male

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden