

US-WMT (18X4)

Artikelnummer: 0828768



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828768>

Kabelcodering, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Thermomark C+, Thermomark C, montage techniek: over de ader
schuiven, kabeldiameter: 0,6-22 mm, Schrijfvlak: 18 x 4 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 559812
sales group	B135
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39204910
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 189 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	18 mm
breedte (a)	4,3 mm
kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C

toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC
aantal afzonderlijke schildjes	70
aantal afzonderlijke schildjes per regel	14

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van US-kaarten

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden