

UBE

Artikelnummer: 0800310

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800310>

Klemmenstrookschildjeshouder, voor codering van klemmengroepen,
voor eindsteun E/UK of E/U, schrijfvlak: 40 x 17 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B108
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 501 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	41,4 mm
breedte (a)	20 mm
kleur	grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

Codering

0808095	ESL 40X17	Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijflak: 40 x 17 mm
---------	-----------	---

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden