

AI-XL 10 -12 RD


Artikelnummer: 3201958

De afbeelding toont een variant van het artikel

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201958>

Adereindhuls, lengte: 24 mm, kleur: rood

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 117405
sales group	B256
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 449 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	24 mm
kleur	rood
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	E-CU
hulslengte	12 mm

binnenafmeting isolatiekraag (d)	10,2 mm
hulsdiameter	4,6 mm
dikte van de isolatiekraag	0,3 mm
hulswanddikte	0,2 mm

Toelatingen



toelatingen


cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden