

BMK 20X 8 YE

Artikelnummer: 5031388

De afbeelding toont de variant BMK 38x11 in de kleur geel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5031388>

Textiel-etiket-vellen, vellen, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Plotter, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 20 mm x 8 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 095413
sales group	B130
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39199000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 293 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	codeerbaar met CMS
lengte (b)	20 mm
breedte (a)	8 mm
kleur	geel
materiaal basiselement	polyesterfolie
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	polyesterfolie
aantal afzonderlijke schildjes	270

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5144819	CMS-P1-PAD	Toebehoren

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden