

HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-EMV

Artikelnummer: 1604243



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604243>

HEAVYCON ADVANCE EMV-wartelbehuizing B6, met bajonetvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M25, kabelaansluiting zijdelings

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D201
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 478 (PC-2009)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M
bouwworm	B6
hoogte	100 mm
breedte	57 mm
lengte	92 mm
behuizingstype	wartelbehuizing

vergrendelingsmethode	bajonetvergrendeling
kabeluitgang	zijdelings
schroefmethode	1x M25
beschermklasse behuizing	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
materiaal behuizing	spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	EMC-oppervlak, zilver
materiaal afdichting	NBR, geleidend
Materiaal vergrendeling	roestvaststaal
isolatiemateriaal vergrendeling	PA-GF
lengte montage-uitsparing	52 mm
breedte montage-uitsparing	35 mm
montage-instructie	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.
	Om een optimale afschermdende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd.

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1690930	HC-B 6-TMB-SD-IP65	HEAVYCON ADVANCE IP65-beschermkap B6, met bajonetvergrendeling, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 3 mm
montage		
1604641	HC-B-BF	Aanbouwflenzen voor HEAVYCON ADVANCE-behuizingen met bajonetvergrendeling
1604654	HC-B-BF-SET	Bajonet-aanbouwflensset, set bestaande uit 2 aanbouwflenzen met 4 zelftappende schroeven (Torx®), en 4 vulringen

Tekeningen

Maatschets



montage-uitsparing

¹⁾ bij toepassing van stalen M4-schroeven

²⁾ bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden