

SACC-M12MR-5CON-PG 7-VA

Artikelnummer: 1553213



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553213>

Sensor-/actorsteker, steker, haaks, 5-polig, M12, schroefaansluiting, roestvaststalen rand, kabelwartel Pg7

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 170130
sales group	D120
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 23 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer)
	0,2 Nm (Schroefklemmen)
	stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vast Schroeven
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal handgreep	PBT
materiaal kartelmoer	roestvaststaal
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
aderdoorsnede AWG	24 ... 18
montage-instructie	Het poolschema is in het 90°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar
	De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten
kabelbuitendiameter	4 mm ... 6 mm
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Sensor-/actorconnector, toebehoren, wartelmoer en afdichting Pg7, voor niet-afgeschermd M12-connectoren, kabeldiamater 2,5 mm - 3,5 mm


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, haaks

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden