

## HC-M-KV-M25(14-21)


Artikelnummer: 1646007

De afbeelding toont de variant HC-M-KV-M20

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646007>

Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 7 mm,  
kabeldiameter: 14-21 mm, SW 34, wartel: M25

### Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D092
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	74199990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 553 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

materiaal wartel	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	neopreen
materiaal kabelafdichting	neopreen
materiaal O-ring	NBR
sleutelwijdte wartelmoer	34 mm
sleutelwijdte wartel	34 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M25

lengte bevestigingsschroefdraad	7,00 mm
kabelbuitendiameter	14 mm ... 21 mm
afdichtingsbereik	14,00 mm ... 21,00 mm
aandraaimoment wartelmoer	10,00 Nm
beschermklasse	IP68, tot 5 bar
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden