

## SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO

Artikelnummer: 1516577



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1516577>

Aansluitkap, toepasbaar voor Sensor-/actorbox, aansluitmethode:  
M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen:  
8, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee;  
stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC,  
kabel lengte: 5 m, afscherming: nee

### Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D100
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 121 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning	120 V
stroombelastbaarheid per I/O-sigitaal	2 A
nominale stroom totaal	10 A
aantal steekplaatsen	8

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
aansluitmethode sensor/actor	M12-SPEEDCON-busconnector

#### Stamkabelgegevens

aansluitmethode	steekbare schroefaansluiting
kabellengte	5 m
kabeltype	kabelrupsbestendige kabel
doorsnede signaalleiding	8x 0,34 mm <sup>2</sup>
AWG signaalleiding	22
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
doorsnede voedingsaansluiting	3x 0,75 mm <sup>2</sup>
AWG voedingsspanning	18
aderopbouw voedingsspanning	96x 0,10 mm
buitendiameter	9,2 mm
max. aantal buigcycli	1500000
buigradius	95 mm
richting van de verplaatsing	2 m
snelheid van de verplaatsing	2 m/s
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (bij vaste montage) -5 °C ... 80 °C (bij flexibele montage)
aandraaimoment-dekselbouten	0,35 Nm
aandraaimoment wartelmoer	2,5 Nm

#### Isolatiemateriaal

materiaal behuizing	PBT
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld
materiaal contactblok stamkabelzijde	PA

#### Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = WH
---	----------------

	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	5 / 4 (A) = PK
	6 / 4 (A) = RD
	7 / 4 (A) = BK
	8 / 4 (A) = VT
	1-8 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Relaisschildje-Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Relaisschildje-Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Relaisschildje-Zackband, stroken, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Relaisschildje-Zackband, bestelbaar: per strook, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm

#### algemeen

1516768	SACB-8/ 8-L-C GG SCO	Sensor-/actorbox-basiselement, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting, afscherming: nee
---------	----------------------	---

#### gereedschap

1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Reserve opzetstuk voor de montage van wartelmoeren met sleutelwijdte 24 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1206450	SZK PZ1 VDE	Schroevendraaier, kruiskop PZ, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PZ 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
1212315	TSD 25 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor de wartelmoer van de aansluitkap
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212225	TSD-M 3NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 1,2 - 3 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits

#### kabel/ader

1503344	SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> en 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
---------	-------------------------------	---

#### Tekeningen

schematekening

PUR/PVC zwart [PUR]



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden