

PATO 1/10

Artikelnummer: 1013876

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013876>

Adercodering, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek:
opklikken, kabeldiameter: 2-3,5 mm, Schrijfvlak: 4 x 10 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B110
VPE	1000 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 225 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

breedte (a)	10 mm
kleur	transparant
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 80 °C
toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden