

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE

Artikelnummer: 0827561



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0827561>

Adercoderingen, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: opschuiven,
kabeldiameter: 2,1-2,9 mm, Schrijfvlak: 12 x 3,5 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 444958
sales group	B115
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 172 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

breedte (a)	12 mm
kleur	geel
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

materiaal	PA
aantal afzonderlijke schildjes	40
aantal afzonderlijke schildjes per regel	10

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146568	P1 UC-MAG 7	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van: UC-WMCO...
0827804	UC-WMCO 3,6 TOOL	Opsteekgereedschap voor kabelcoderingen, oranje, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameter: 2,9-3,6 mm
gereedschap		
0827807	UC-WMCO TOOL SET	Opsteekgereedschap voor kabelcoderingen, oranje, niet gecodeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameter: 1,6-7 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden