


UCT-WMS 3,2 (12X4) YE

Artikelnummer: 0828572



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828572>

Adercoderingshuls, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark,
montagetechniek: opschuiven, Voor klemmen met een breedte van:
5,2 mm, kabeldiameter: 1,5-3,2 mm, Schrijfvlak: 12 x 4 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B115
VPE	8 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 186 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	codeerbaar met thermische printer
lengte (b)	12 mm
hoogte	5,8 mm
breedte (a)	4,3 mm
kleur	geel
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PC V0
aantal afzonderlijke schildjes	55
aantal afzonderlijke schildjes per regel	11
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	ja
siliconenvrij	ja
cadmiumvrij	ja
bedrukbaarheid	thermisch
	inkjetprint
apparaat	5146464 THERMOMARK CARD
	5146481 THERMOMARK CARD PLUS
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
druklikt	5146613 THERMOMARK CARD-UCT-MAG3
	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO2-testsificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat	Test doorstaan

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146568	P1 UC-MAG 7	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van: UC-WMCO...
5146613	THERMOMARK CARD-UCT-MAG3	Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van UCT-matten (UCT-WMS...)

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden