

SSMK 60X18

Artikelnummer: 5032439



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5032439>

Schakelkastmerker, grootte: 60 x 18 mm, grootte schrijfvak: 56 x 14 mm, 2 bevestigingsgaten M3, inclusief 1 x ES-SSMK-GB 60x18

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 095802
sales group	B131
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 300 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	codeerbaar met CMS
lengte (b)	60 mm
breedte (a)	18 mm
kleur	transparant/wit
materiaal basiselement	PC
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 115 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polycarbonaat
printgatdiameter	3,50 mm
boorgatafstand	40,00 mm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5032468	ES-SSMK-GB 60X18	Insteekstrook, vellen, transparant/wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 56 x 14 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden