

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT

Artikelnummer: 0803883



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0803883>

Coderingskaarten, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Plotter, Office-Drucksysteme, montagetechniek: plakken

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 007775
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	B104
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39199000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 100 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	de afdruk kan per laserprinter verschillen
lengte (b)	185 mm
hoogte	2,8 mm
kleur	wit
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C

materiaal	polyester
aantal coderingsstroken	50

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1051993	B-STIFT	Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm
algemeen		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden