Greep uit de online catalogus

SACC-V-3CON-PG9/A-GVL 200/240

Artikelnummer: 1533301



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1533301

Ventielsteker, 3-polig, type A, 1 led, met beveiligingsschakeling en gelijkrichter, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 025997
sales group	D123
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	2 A
nominale spanning	240 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	≤ 15 mΩ
isolatieweerstand	> 100 MΩ

Algemene gegevens

overspanningscategorie	II

vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
materiaal contact ventielsteker	CuZn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	Ni
materiaal contactblok ventielsteker	PA6
materiaal behuizing ventielsteker	PA6
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,34 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede AWG	22 ... 16
kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
statusindicatie	1 led
beveiligingsschakeling/-component	varistor

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden