

HC-D 15-AP-GY

Artikelnummer: 1660342

De afbeelding toont een variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1660342>

HEAVYCON-beschermplaat, voor wanduitsparingen van bouwvorm D15, dikte: 3,5 mm, grijs

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 021986
sales group	D030
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85472000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 572 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	voor wanduitsparingen van bouwvorm D15
lengte	87 mm
hoogte	3,5 mm
printgatdiameter	4,5 mm
breedte	40 mm
materiaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
kleur	grijs
bouwvorm	D15

boorgatafstand horizontaal	70 mm
boorgatafstand verticaal	17,5 mm

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden