

HC-M-KV-M20(11-16)

Artikelnummer: 1645998



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1645998>

Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 6 mm,
kabeldiameter: 11-16 mm, SW 27, wartel: M20

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 941260
sales group	D092
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	74199990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 553 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

materiaal wartel	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	neopreen
materiaal kabelafdichting	neopreen
materiaal O-ring	NBR
sleutelwijdte wartelmoer	27 mm
sleutelwijdte wartel	27 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20

lengte bevestigingsschroefdraad	6,00 mm
kabelbuitendiameter	11 mm ... 16 mm
afdichtingsbereik	11,00 mm ... 16,00 mm
aandraaimoment wartelmoer	7,50 Nm
beschermklasse	IP68, tot 5 bar
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden