

## VS-PG11 (3- 7)

Artikelnummer: 1688117



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688117>

D-SUB-moer met kabelafdichting, voor kabeldiameters van 3 mm... 7 mm, voor wartelbehuizingen VS-15-...

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 182274 |
| sales group           | D500                                                                                                   |
| VPE                   | 5 Pcs.                                                                                                 |
| Douanetarief          | 39269097                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 219 (CAT-2-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| kleur                          | grijs            |
| schroefmethode                 | Pg11             |
| kabelbuitendiameter            | 3 mm ... 7 mm    |
| beschermklasse behuizing       | IP67             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| materiaal behuizing                | PA       |
| materiaal afdichting               | neopreen |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0       |

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden