

UC-EMP (27X18)

Artikelnummer: 0825445



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0825445>

Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK
CLED, Bluemark, Plotter, montage techniek: vergrendelen in
schildjesadapters, Schrijflak: 27 x 18 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 365628
sales group	B135
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 238 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	27 mm
breedte (a)	18 mm
kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA
aantal afzonderlijke schildjes	8
aantal afzonderlijke schildjes per regel	2

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0828987	CARRIER-EMLP 22 (27X18)	Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 18 mm
0827448	CARRIER-EMP 22 (27X18)	Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 18 mm
5146121	P1 UC-MAG 6	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-EMP..., UC-EMLP...

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden