

UC-EMP (27X8) SR

Artikelnummer: 0825429



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0825429>

Inklikschildjes, mat, zilver, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen
in schildjesadapters, Schrijfvlak: 27 x 8 mm

Commerciële gegevens

EAN	
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	B135
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 238 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	27 mm
breedte (a)	8 mm
kleur	zilver
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA
aantal afzonderlijke schildjes	10
aantal afzonderlijke schildjes per regel	2

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0828984	CARRIER-EMLP 22 (27X8)	Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 8 mm
0827445	CARRIER-EMP 22 (27X8)	Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 8 mm
5146121	P1 UC-MAG 6	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-EMP..., UC-EMLP...

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden