

SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS BK

Artikelnummer: 1508378

Zoals de afbeelding, echter met zwarte handgreep



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1508378>

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde,
op bus recht M8, kabellengte: 10 m

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 895334
sales group	D130
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
kabellengte	10 m
striplengte van het vrije kabeluiteinde	50 mm

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PVC zwart
kabeltype (afkorting)	PVC
kabelcode	LIYY
aderdoorsnede	3x 0,25 mm ² (signaalader)
AWG signaalleiding	24
aderopbouw signaalleiding	32x 0,10 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,32 mm ± 0,02 mm
wanddikte isolatie	≥ 0,23 mm (aderisolatie)
	≥ 0,76 mm (buitenmantel)
aderkleuren	bruin, blauw, zwart
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
kabeldiameter D	4,4 mm ± 0,15 mm
kabelgewicht	29 kg/km
buitenmantel, materiaal	PVC
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C)
aderweerstand	max. 78 Ω/km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≥ 300 V

testspanning kabel	≤ 3000 V
vlambestendigheid	volgens UL-Style 2464
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Toelatingen



toelatingen


cULus Listed

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets




Bus M8 x 1, recht

schakelschema




Contactbezetting van de M8-bus

schematekening



Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht
buszijde



PVC zwart [PVC]

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden