

US-EMP (44X7)

Artikelnummer: 0829438

De afbeelding toont een variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0829438>

Inklikschildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Thermomark C+, Thermomark C, montagetechniek: vergrendelen in
schildjesadapters, Schrijflak: 44 x 7 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 562225
sales group	B135
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39204910
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 262 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	44 mm
hoogte	0,5 mm
breedte (a)	7 mm
kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	15 °C ... 25 °C
toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC
	PVC
aantal afzonderlijke schildjes	36
aantal afzonderlijke schildjes per regel	2
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	nee
siliconenvrij	ja
cadmiumvrij	ja
File-nummer	U9
bedrukbaarheid	thermisch
apparaat	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
druklint	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN ISO 9227:2012-09
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO ₂ -testspecificatie	DIN 50018:1997-06
klimaatrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condensetest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
resultaat	Test doorstaan
brandbestendigheid	zelfdovend
Sterkte folie	500 µm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van US-kaarten

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden