

## UC-TM 5 RD

Artikelnummer: 0818302



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0818302>

Codering voor klemmen, mat, rood, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montage techniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijflak: 10,5 x 4,6 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   |  |
| sales group           | B102                                                                                |
| VPE                   | 10 Pcs.                                                                             |
| Douanetarief          | 39269097                                                                            |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                  |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                  |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 59 (CAT-5-2013)                                                              |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Opmerking                          | codeerbaar met CMS          |
| breedte (a)                        | 5 mm                        |
| kleur                              | rood                        |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                          |
| wisvastheid                        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -40 °C ... 120 °C           |

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| toevoegingen                             | siliconen- en halogeenvrij |
| materiaal                                | PA                         |
| aantal afzonderlijke schildjes           | 96                         |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel | 12                         |

#### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving | Omschrijving                                                                                      |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |              |                                                                                                   |
| 5146079         | P1 UC-MAG 1  | Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA... |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden