


VC-K-KV-PG16(7-10,5)

Artikelnummer: 1853751

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853751>

Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 7 - 10,5

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 146283
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	D290
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 44 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens**Algemene gegevens**

Opmerking	Op aanvraag zijn voor dikkere kabels uitbreidingswartels van Pg16 naar Pg21 en van Pg21 naar Pg29 verkrijgbaar.
schroefmethode	halve kabelwartel
materiaal wartelmoer	polyamide
materiaal afdichting	TPE
sleutelwijdte wartelmoer	27 mm

schroefdraadsoort afdichtingszijde	Pg16
kabelbuitendiameter	7 mm ... 10,5 mm
beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
montage		
1885363	VC-K-KV-PG21-O	Halve kabelwartel van kunststof met rubber afdichting zonder boring resp. voor individuele boringen

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden