

## KLM-A

Artikelnummer: 1004348

De afbeelding toont een combinatie van de varianten KLM-A en ESL 44x7



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004348>

Klemmenstrookcodering, voor codering van de klemmenstrook, in hoogte verstelbaar, te gebruiken bij eindsteunen E/UK, E/NS 35 N, of CLIPFIX 35, schrijfvlak: 44 x 7 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   |  |
| sales group           | B108                                                                               |
| VPE                   | 100 Pcs.                                                                           |
| Douanetarief          | 39269097                                                                           |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                 |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                 |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 501 (CAT-5-2013)                                                            |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| lengte (b)                         | 46 mm                      |
| breedte (a)                        | 9,5 mm                     |
| kleur                              | transparant                |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB                         |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -40 °C ... 80 °C           |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |
| materiaal                          | ABS                        |

**Toelatingen**

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

**Toebehoren**

| Artikel         | Omschrijving | Omschrijving                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codering</b> |              |                                                                                                                                                                                   |
| 0819275         | EMT (44X7)R  | Insteekschildje, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 16-35 mm, Schrijfvlak: 44 x 7 mm |
| 0808244         | ESL 44X 7    | Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 44 x 7 mm                       |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden