

UBE/D

Artikelnummer: 0800307



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800307>

Klemmenstrookschildjeshouder, voor codering van klemmengroepen,
voor montage op de montagerail NS 32 of NS 35/7,5, schrijfvlak: 40 x
17 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 005900
sales group	B108
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 501 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	42,5 mm
hoogte	51,5 mm
breedte (a)	20 mm
kleur	grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0808095	ESL 40X17	Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvak: 40 x 17 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden