

UC-EMSP (50X15)

Artikelnummer: 0828706



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828706>

Apparaten coderingen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montage techniek: schroeven,
klinken, Schrijflak: 50 x 15 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 521925
sales group	B135
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 236 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA

aantal afzonderlijke schildjes	4
aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
printgatdiameter	3,20 mm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146121	P1 UC-MAG 6	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-EMP..., UC-EMLP...

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden