SAUTER **283-302**

Nauwkeurige, mechanische krachtmeter in robuuste aluminium behuizing met newton-aflezing



Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-161O

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761002197
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeter
Productgroep	Veerbalanse (Newton-schaalverdeling)
Productfamilie	283

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	6 N
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	0,05 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	1%
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Krachtrichtingen	trek
Vooraf ingestelde eenheid	N

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	202×12×12 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	222×22×12 mm
Behuizing diameter (Ø)	12 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Lengte onbelast (l [Min])	225 mm
Lengte belast (l [Max])	325 mm
Lastopname (trekkracht)	Haak

Functies

Peak-functie	✓

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-161O