

KERN AC 02

KERN

Vernikkeld stalen kogelkop voor druk- en breuktests

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Kogelkop

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	35×10×10 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	35×10×10 mm
Materiaal	metaal
Materiaal behuizing	metaal
Montage - krachtverdeling	Tapgat M10 Tapgat M6
Trek-/drukkracht [Max]	5 kN

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×10 mm
Nettogewicht	0,04 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg