
Greep uit de online catalogus

FFKDSA1/H1-5,08- 2

Artikelnummer: 1780808

De afbeelding toont de 10-polige variant



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1780808

Printklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 0 °

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 260101
sales group	E060
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	13,6 mm
rastermaat	5,08 mm
afm. a	5,08 mm
aantal polen	2
stiftafmetingen	0,5 x 1 mm
printgatdiameter	1,3 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	FFKDS(A)/H1
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	320 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	15 A
nominale aderdoorsnede	1,5 mm²
striplengte	10 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	10 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
AWG volgens UL/CUL min.	22
AWG volgens UL/CUL max.	16

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden