

VS-PG11 (5-10)

Artikelnummer: 1688104



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688104>

D-SUB-moer met kabelafdichting, voor kabeldiameters van 5 mm... 10 mm, voor wartelbehuizingen VS-15-...

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 182281
sales group	D500
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 219 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

kleur	grijs
schroefmethode	Pg11
kabelbuitendiameter	5 mm ... 10 mm
beschermklasse behuizing	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

materiaal behuizing	PA
materiaal afdichting	neopreen
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden