

## ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2

Artikelnummer: 1890743

De afbeelding toont de 10-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1890743>

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen

### Commerciële gegevens

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| EAN                   | 4 017918 173777 |
| sales group           | E063            |
| VPE                   | 50 Pcs.         |
| Douanetarief          | 85369010        |
| Brutogewicht per stuk | KG              |
| Nettogewicht per stuk | KG              |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|              |         |
|--------------|---------|
| rastermaat   | 5,08 mm |
| aantal polen | 2       |

#### Technische gegevens

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| artikelfamilie            | ZFKDS(A) 1,5-W |
| isolatiemateriaalgroep    | I              |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV           |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV           |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| teststootspanning (II/2)           | 4 kV                |
| nominale spanning (III/3)          | 250 V               |
| nominale spanning (III/2)          | 400 V               |
| nominale spanning (II/2)           | 630 V               |
| nominale stroom I <sub>N</sub>     | 16 A                |
| nominale aderdoorsnede             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| belastingstroom maximaal           | 16 A                |
| isolatiemateriaal                  | PA                  |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                  |

#### Toelatingen



toelatingen

CSA, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden