

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS

Artikelnummer: 2313070



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2313070>

SCRJ-connectorset voor HCS-vezel, om zelf te confectioneren,
bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|---|
| EAN |  4 046356 098847 |
| sales group | H628 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 402 (CAT-8-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| connectortype | SCRJ / IEC 61754-24, EN 50377-6-1 |
| glasvezel | HCS-vezel |
| demping | < 2 dB |

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|--------------------|------------------------------|---|
| gereedschap | | |
| 2708876 | PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ | HCS-confectioneringskoffer voor SCRJ-snelmontageconnectoren, met stripmes, striptang, aramidegarenschaar, vezelstripper, microscoop, vezelstripgereedschap voor standaard HCS- en HCS-GI-vezels plus documentatie |
| kabel/ader | | |
| 1402191 | FOC-HCS-RUGGED-1014/... | Confectioneerbare, robuuste HCS-installatiekabel voor binnentoepassingen met zeer slijtvaste aramide-trektoelastingen. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel. |
| 2901555 | FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... | Confectioneerbare, robuuste HCS-installatiekabel (alleen IP20-koppen) voor binnentoepassingen met zeer slijtvaste aramide-trektoelastingen. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel. |
| 1402192 | FOC-HCSO-1015/... | Confectioneerbare, zeer robuuste ronde HCS-kabel voor buitentoepassingen met geïntegreerde vochtafscherming en knaagdierbestendig glasfibergaren. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is ozon- en UV-bestendig met zeer robuuste polyethyleen buitenmantel. |
| 2901557 | FOC-HCSO-1015/IP20/... | Confectioneerbare, zeer robuuste ronde HCS-kabel (alleen IP20-koppen) voor buitentoepassingen met geïntegreerde vochtafscherming en knaagdierbestendig glasfibergaren. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is ozon- en UV-bestendig met zeer robuuste polyethyleen buitenmantel. |
| 2799885 | PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 | HCS-kabel, duplex 200/230 µm, per meter zonder connector, voor toepassing binnen |
| 2799445 | PSM-LWL-HCSO-200/230 | HCS-kabel, duplex 200/230 µm, per meter zonder connector, voor toepassing buiten |

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden