


CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812

Artikelnummer: 2304665

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304665>

Splitterkabel voor ABB S800 I/O, kabellengte 3 m

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|---|
| EAN |  4 017918 951344 |
| sales group | I680 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85444290 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 423 (CAT-7-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens**Algemeen**

| | |
|---|------------------|
| nominale spanning U_N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 1 A |
| max. aderweerstand | 0,16 Ω /m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| kabellengte | 3 m |

| | |
|----------------------------------|--|
| afzonderlijke ader, doorsnede | 0,14 mm ² |
| aderopbouw: aantal litzendraden: | 7 |
| afzonderlijke ader, materiaal | Cu vertind |
| buitendiameter | 6,3 mm |
| kabel, confectionering | snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| afscherming | nee |

Connector moduulzijde

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| aantal polen | 14 |
| steekbare aansluiting | IDC / FLK-busconnector (2,54 mm) |
| aantal connectoren | 2 |

Connector besturingszijde

| | |
|-----------------------|--------------------|
| aantal polen | 25 |
| steekbare aansluiting | D-SUB-busconnector |
| aantal connectoren | 1 |

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden